

自立形 A-1 高圧キャビネット

型 式	W L 0 3 3
-----	-----------

____ 年 ____ 月 ____ 日

※本書は、全装 A-1 形高圧キャビネット(2 回路)の構成の一例です。
※配電塔用断路器(ピラジスコン)やモールドジスコンなど、汎用性の高い部品を使用しているため、お客様のご予算・ご用途に合わせて内蔵機器を自由に組み合わせできます。



株式会社 三英社製作所




自立形 A－1 高圧キャビネット

形式：W L 0 3 3

基本仕様一覧



項 目	仕 様	
キャビネット	自立形 A－1 高圧キャビネット	
	外箱材質	鉄製（SPHC t=2.3）
	塗装色	内外共 N5.5
	鍵種類	防爆錠×2（キー：タキゲン No.0061）
	回路構成	第一回路：単極モールドジスコン 第二回路：単極モールドジスコン
モールドジスコン （単極形）	モールドジスコン	
	定格電圧	7,200V
	定格周波数	50Hz
	定格電流	400A
	短時間電流	12.5kA 1 秒間
モールドジスコン （単極形）	絶縁階級	6 号 A
	モールドジスコン	
	定格電圧	7,200V
	定格周波数	50Hz
	定格電流	400A
母 線	短時間電流	12.5kA 1 秒間
	絶縁階級	6 号 A
	高圧キャビネット用モールド母線	
そ の 他	定格電圧	6,600V
	定格電流	400A
	※標準添付品 1. ケーブル接続用圧縮端子×2 組（6 本） 2. ケーブル接続用端子カバー×2 組（6 個） 3. 端子固定管×2 組（6 個） 4. 耐爆錠用鍵 タキゲン No.0061×1 個 5. 吊ボルト用キャップナット×2 個 6. 試験成績書	

WL033 外観図




San-Eisha Ltd.

形式：WL033（単極 MDS+単極 MDS）構造図




10	取扱手順書	1	DM400-P02	(キャビネット張付用)
9	操作棒	1	DM400-K09	
8	ビニル絶縁電線	2	IV 5.5mm ²	(断路器接地用)
7	シリコングリス	1		(容器入)
6	カバー用端子固定管	6	DM400-D14	
5	断路器用端子固定管	1	DM492L203	(第2回路)
4	断路器用端子固定管	1	DM492L202	(第1回路)
3	断路器組立リスト	2	DM492L101	(第1, 2回路)
2	モールド母線組立リスト	1	SH401L101	
1	自立型A-1キャビネット (側面)	1	AS038L001	
番号	名称	数量	図番	備考

端子カバー 外観図



圧縮端子 外観図



端子固定管 外観図

